



Dugókulcs készlet TiN bevonatú, 1/4 col négyzög 30 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630340
GTIN	4000896175475
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyzetek **DIN 3120 szerint.**

TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8. Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2,5 – M5 menettel és belső Torx® csavarokhoz M3 – M6 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok,

TiN bevonattal: 4 db 631733 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Rátűzőkulcsok belső Torx®-hoz

TiN bevonattal: 5 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Rátűzőkulcsok Phillips-hez

TiN bevonatú: 2 db 1; 2 méret

Pozidriv rátűzőkulcsok,

TiN bevonattal: 2 db 1; 2 méret

Nyeles hajtószár: 1 db

Hosszabbító: 2 db 55; 147 mm méret
Kardáncsukló: 1 db
Kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával
Magasság: 54 mm
Csatlakozó négyszög: 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	30
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Csomagolás	Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával
Hossz	180 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	54 mm
Termék fajtája	Dugókulcs