

**HOLEX****Villáskulcs, foszfátzott, Kulcsnyílások: 8X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 8X10
GTIN	4045197384096
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>2</sub>	10 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	8 mm
Maximális pofaszélesség b <sub>2</sub>	23 mm
Maximális pofaszélesség b <sub>1</sub>	20 mm
Maximális pofamagasság h	5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	136 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs