

Koken**Írányváltós csuklós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632335
GTIN	4991644020591
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	161 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsn

