



## Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus:



### Rendelési adatok

Rendelés száma	632000
GTIN	4018754177738
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 117 mm

Fogak száma: 22

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	117 mm
Fogak száma	22
Munkaszög	16,4 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél

Felület

krómozott

---

**Tartozék**

Pótalkatrész készlet, 1/4 col fedőlappal együtt

632250