

HOLEX**Villáskulcs, foszfátzott, Kulcsnyílások: 16X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 16X18
GTIN	4045197384195
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

Műszaki leírás

Maximális pofaszélesség b2	40 mm
Kulcsnyílás ₂	18 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Maximális pofamagasság h	7 mm
Maximális pofaszélesség b1	36 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	201 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs