

**HOLEX****Villáskulcs, foszfátzott, Kulcsnyílások: 24X27mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 610900 24X27  |
| GTIN              | 4045197384294 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>   | 24 mm    |
| Maximális pofamagasság h   | 9 mm     |
| Maximális pofaszélesség b2 | 60 mm    |
| Maximális pofaszélesség b1 | 54 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>   | 27 mm    |
| Kulcsnyílás méret          | Metrikus |
| Kulcs hossza L             | 265 mm   |
| Szabvány                   | ISO 3318 |
| Szabvány                   | DIN 3110 |
| Pofaállítás 1              | 15 fok   |
| Pofaállítás 2              | 15 fok   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Felület                            | foszfátózott |
| Terméknév attribútum               | foszfátózott |
| szikramentes                       | nem          |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem          |
| Termék fajtája                     | Csavarkulcs  |