

**HOLEX****Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 18X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 18X19
GTIN	4045197384201
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofaszélesség b2	43 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	18 mm
Maximális pofamagasság h	7 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	19 mm
Maximális pofaszélesség b1	40 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	220 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs