



Áttolható kerepes hajtósár rövid nyéllal, 1/4 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	632600
GTIN	4045197238405
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Felhasználás:

Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. **Utánfogási szög 0°**. Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 77 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	77 mm
Munkaszög	0 fok
Termék fajtája	Racsní