

HOLEX**Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 13X14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 13X14
GTIN	4045197384133
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	13 mm
Kulcsnyílás ₂	14 mm
Maximális pofaszélesség b ₂	35 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Maximális pofaszélesség b ₁	33 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	186 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs