

**Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 12X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610950 12X13
GTIN	4045197159243
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	6 mm
Maximális pofaszélesség b1	29 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Maximális pofaszélesség b2	31 mm
Kulcsnyílás ₁	12 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	171 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs