



Munkahelyi lámpa Planonlight LED Black Series, Teljesítményfelvétel: 10W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081353 10
GTIN	2050001919397
Árucikk kategória	04E

Leírás

Kivitel:

A Planonlight LED **Black Series** a legerősebb, **legtömítettebb** és **legkompaktabb** a Planonlight munkalámpák között. Felszerelhető kivitel rugalmas rögzítési lehetőségekkel a legkeményebb ipari felhasználási területekre.

- **Maximális fényerő 157 Lumen/Watt LED-ekkel.**
- **Teljesen karbantartásmentes (50000 óra élettartammal).**
- **Optimális utólagos felszereléshez a különösen kompakt felépítésének köszönhetően, nagyon zegzugos gépeken is használható.**
- **Különösen sokoldalú a 8 különböző modellnek köszönhetően (beépíthető változat külön ajánlatkérésre).**
- **Rugalmasan rögzíthető: Sík felületű felszerelés vagy 45°-os mennyezeti rögzítés a hozzávaló 081381 sz. tartóval.**
- **Továbbfejlesztett és bevált tömítési elv IP68 és IP69K besorolással (emulzió álló).**

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC – közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát! A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Műszaki leírás

Súly	500 g
Fényáram	1300 lm
Teljesítményfelvétel	10 W
Fényszórási szög, fix	120 fok
Égő	LED modul
Hőmérséklettartomány	-20 - 55 °C
Teljes magasság	20 mm
Színhőmérséklet	6500 K
Energiaellátás	Vezetékes
Teljes szélesség	65 mm
Teljes hossz	168,5 mm
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	10487
Termék fajtája	Géplámpa

Tartozék

Transzformátor PLANONLIGHT LED lámpához, 24 V / 100 W	081375
Tartó a Black Series lámpához, 45°	081381