

**HOLEX****Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 13X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 13X17
GTIN	4045197384157
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofaszélesség b1	33 mm
Maximális pofaszélesség b2	39 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	13 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	17 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	201 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs