



Simító görgő, konvex, Görgő Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	291440 25
GTIN	4030741009693
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Esztergált és polírozott ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

Előny:

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290004 sz.

Műszaki leírás

Görgőfurat Ø	6 mm
Tekercs Ø	25 mm
Görgőszélesség	8 mm

Szerszámanyag	HSS
Érdesség érték	4 µm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám