

**Sima hengeres görgő, konvex, Görgő Ø: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	291442 10
GTIN	4030741391019
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Konvex HSS simító görgők – RRE típus.
Köszörült ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Előny:

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható :

Gépi villához: 290000; 290001 sz.
Görgőszélesség: 4 mm
Görgőfurat Ø: 4 mm

Műszaki leírás

Görgőfurat Ø	4 mm
Tekercs Ø	10 mm

Görgőszélesség	4 mm
Szerszámanyag	HSS
Érdesség érték	2 - 3 μm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám