

HOLEX**Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 14X15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 610900 14X15 |
| GTIN | 4045197384164 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|----------|
| Maximális pofaszélesség b2 | 35 mm |
| Maximális pofamagasság h | 6 mm |
| Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 15 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 14 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcs hossza L | 186 mm |
| Szabvány | ISO 3318 |
| Szabvány | DIN 3110 |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Felület | foszfátózott |
| Terméknév attribútum | foszfátózott |
| szikramentes | nem |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |