

**Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 13X14mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 610950 13X14  |
| GTIN              | 4045197441461 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>   | 13 mm    |
| Maximális pofamagasság h   | 6 mm     |
| Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm    |
| Maximális pofaszélesség b2 | 35 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>   | 14 mm    |
| Kulcsnyílás méret          | Metrikus |
| Kulcs hossza L             | 186 mm   |
| Szabvány                   | ISO 3318 |
| Szabvány                   | DIN 3110 |
| Pofaállás 1                | 15 fok   |
| Pofaállás 2                | 15 fok   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Felület                            | krómozott   |
| Terméknév attribútum               | krómozott   |
| szikramentes                       | nem         |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem         |
| Termék fajtája                     | Csavarkulcs |