

Irodai alappolc, Mélység 600 mm, Magasság / polclap szélessége: 2300/1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Perforálás nélküli T-profil keret előlap és polclap.
Kitámasztás hosszanti retesszel. A középső ütköző megakadályozza a mappák és dokumentumok lelökését. A felső polcon nincs középső ütköző.

Maximális teherbírás: 150 kg / polclap.

Polcmélység 600 mm: Akár 192 mappát is tárol mezőnként 2300 mm magasságnál.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Polcbővítés: Névleges hossz +6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Kihajlási hossz: max. 600 mm

Figyelem:

- Ha a polcok magasság / mélység aránya nagyobb, mint 5:1-hez, azt biztosítani kell felborulás ellen.
- A padló- és fali rögzítőelemeket a készlet tartalmazza.

Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1060 mm
--	---------

Szélesség	1000 mm
Polclapok száma	7
Mélység	600 mm
Magasság	2300 mm
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	Horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Rögzítő talp	990852
--------------	--------