



## „Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	632295
GTIN	4013288174024
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Kioldóval.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

#### Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 72

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8004 A
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	141 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm molibdén acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Racsni