

Koken**Toldósár, 1/4 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	632525 50
GTIN	4991644021024
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint. Két fokozatú toldósár. A billenthető toldósár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig). „Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű belső négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 632519

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod

