



6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 9mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	631000 9
GTIN	4018754000050
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 631029

Műszaki leírás

Hossz	23 mm
Profil oldali Ø	12,8 mm
Kulcsnyílás	9 mm

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Termék fajtája	Dugókulcs fej