



## 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 11 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	631000 11
GTIN	4018754000074
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

#### Szabvány:

**DIN 3124-S**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 631029

### Műszaki leírás

Profil oldali Ø	15,5 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Hossz	23 mm

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Termék fajtája	Dugókulcs fej