

Garant**Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307945 16
GTIN	4045197883643
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

Előny:**Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- Megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- Megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében:

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- Nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámcsárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Figyelem:

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg.

Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat. A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliiff>.

Befogási Ø D₁: 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 95 mm

Külső Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 16

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	16
Befogási Ø D ₁	16 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szárköszörülés Típus AS16	129100 AS16
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1