



Önszintező rotációs lézer GRL, Típus: 400H



Rendelési adatok

Rendelés száma	468495 400H
GTIN	3165140604406
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Önszintező rotációs lézer kültéri használatra. Lézervonalak pontos, gyors és egyszerű szintezése. Az Anti-Drift rendszer **megakadályozza a szintezési hibákat** vibrációk és rázkódás esetén.

Funkció:

IP56: Erős vízsugár, ill. átmeneti elárasztás és belső porlerakódás ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Lézer vevő, mérőrúd, építőipari állvány, használati utasítás, szállítókoszor. 2x LR20 1,5V elem és 1x 9V elem.

Műszaki leírás

Állványmenet	5/8 UNC coll
Gyártó jelölése	GRL 400H
IP védettségi osztály	IP 56
Szélesség	170 mm
Súly	2 kg

Hatótávolság	20 m
Fordulatszám	600 min ⁻¹
Hatótávolság vevővel	400 m
Szintezési idő	15 s
Lézerosztály	2
Szintezési tartomány	± 5 fok
Hossz	183 mm
Magasság	188 mm
Hibahatár	±0,08 mm/m
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR20; 081551 6LR61
A tartalmazott elemek száma	3
Lézer színe	piros
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Rotációs lézer

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR20	081551 LR20
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081551 6LR61