

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094283 11
GTIN	4045197884244
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Kesztyű vizes bázisú PU nitrilhab bevonattal a jó tapintási érzet és a biztonságos fogás érdekében száraz és enyhén nedves vagy olajos munkakörnyezetben. Jól illeszkedik és finom tapintásérzetet biztosít az innovatív kötéstechológiának köszönhetően a poliamid Lycra szállal. **DMF mentes.** Különösen alkalmas kis alkatrészek szereléséhez, áruátvételhez és árukiadáshoz, karbantartási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3131X
Hordozóanyag	Lycra®, poliamid
Bevonat	vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	255 mm
Festék	fekete / szürke
Kötéstechnológia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk