



## 12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630950 7
GTIN	4018754000326
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület

**AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 3124**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 630929

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	7 mm
Profil oldali Ø	10,7 mm
Hossz	23 mm

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej