

**Garant****6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 631225 10     |
| GTIN              | 4045197497093 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás jobb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat; kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. Betétek furattal.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| colos méretekhez (amerikai méretek) | 3/8 coll     |
| Kulcsnyílás                         | 10 mm        |
| Profil oldali Ø                     | 14,5 mm      |
| Hossz                               | 24,8 mm      |
| Csatlakozó négyszög                 | 1/4 coll     |
| 6-szög dugókulcs profil             | Surfacedrive |
| Szabvány                            | DIN 3124     |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Profil             | 6-szög dugókulcs Surfacedrive |
| Alapanyag          | Króm-vanádium acél            |
| Felület            | Krómozott                     |
| AS-Drive profillal | nem                           |
| Termék fajtája     | Dugókulcs fej                 |