

**Szerelő fogó, hosszú kivitel, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 280mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713780 280
GTIN	4003773079422
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Lehetővé teszi kisebb rézcsövek, csavarok és kábelek, valamint más kerek alkatrészek megfogását, megtartását és megvezetését a sima felületű mart hornyokkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

**Felhasználás:**

Megfogó, beigazító és szerelési munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken a karcsú, nagyon hosszú kialakításnak köszönhetően.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5743**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Pofahossz	70 mm
Teljes hossz	280 mm
Súly	235 g
Pofaalak	félkerek-hegyes
Szabvány	DIN ISO 5743
Pofák kivitele	45°-ban hajlított, belül fogazott
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott
Termék fajtája	Szorítófogó