

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631225 4
GTIN	4045197496935
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás jobb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat; kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. Betétek furattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	6,8 mm
colos méretekhez (amerikai méretek)	5/32 coll
Kulcsnyílás	4 mm
Hossz	24,8 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Szabvány	DIN 3124

Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej