

HOLEX**Furatesztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4973 (ISO 8), M20, Szár négyyszög: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	296330 16
GTIN	4045197884794
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Min furat Ø-höz	27 mm
Szár négyyszög	16 mm
Teljes hossz	210 mm
Szerszámanyag	M20
Termék fajtája	Esztergakés