

HOLEX**Esztergakés zsákfurathoz jobbos hasonló, mint a DIN 4974 (ISO 9), M20, Szár négyszög: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 296430 25 |
| GTIN | 4045197884862 |
| Árucikk kategória | 22E |

Leírás**Kivitel:**

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|-------------|
| Szár négyszög | 25 mm |
| Min furat Ø-höz | 43 mm |
| Teljes hossz | 300 mm |
| Szerszámanyag | M20 |
| Termék fajtája | Esztergakés |