

FLUKE.

**Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző, Típus: T130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473090 T130
GTIN	095969610506
Árucikk kategória	47H

**Leírás****Kivitel:**

Kétpólusú feszültségvizsgáló ergonomikus egykezes használattal csatlakozó aljzatokhoz. Mért érték kijelző háttérvilágítással. Akkumulátor visszajelzés – lemerült akkumulátornál a mért feszültség továbbra is megjeleníthető. Rátolható vizsgáló csúcsok kopás visszajelzővel. **VDE kivitel**

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

**Szabvány:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Műszaki leírás**

FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
Kijelzés	LED / LCD
AC kijelzési tartomány	6 - 690 V

DC kijelzési tartomány	6 - 690 V
Fázisellenőrzés	100V – 690V
Kalibrálás	I1
Mérési hely megvilágítása	igen
Fázissorrend ellenőrzése	igen
Polaritás ellenőrzés	igen
Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 690 V
IP védettségi osztály	IP 64
Frekvenciamérés	40 - 400 Hz
Zseblámpa funkció	igen
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

## Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------