

FLUKE.

Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző, Típus: T90**Rendelési adatok**

Rendelés száma	473090 T90
GTIN	095969599672
Árucikk kategória	47H

Leírás**Kivitel:**

Kétpólusú feszültségvizsgáló ergonomikus egykezes használattal csatlakozó aljzatokhoz. Mért érték kijelző háttérvilágítással. Akkumulátor visszajelzés – lemerült akkumulátornál a mért feszültség továbbra is megjeleníthető. Rátolható vizsgáló csúcsok kopás visszajelzővel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Műszaki leírás

Frekvenciamérés	40 - 400 Hz
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus

AC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Kalibrálás	I1
IP védettségi osztály	IP 54
Túlfeszültségi osztály	CAT II 690 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
DC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Polaritás ellenőrzés	igen
Kijelzés	LED
Zseblámpa funkció	igen
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkkS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------