

bimos

Munka forgószék, PU-hab, talpakkal, alacsony, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Ülőlap mélység	470 mm
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőfelület anyaga	PU hab
Háttámla magassága	580 mm
Lábkereszt kivitele	Talp

Szék anyagának színe	Fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Súly	14 kg
Lábkereszt anyaga	Acél
Háttámla anyaga	PU hab
Ülőlap szélesség	460 mm
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------