

bimos

**Munka forgószék, PU-hab, talpakkal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla anyaga	PU hab
Ülőlap szélesség	460 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Fokozatmentes magasságállítás	igen

Háttámla magassága	580 mm
Lábkereszt anyaga	Acél
Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	Fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Súly	16 kg
Ülőfelület anyaga	PU hab
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

## Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------