

bimos

Munka forgószék, műbőr, talpakkal, alacsony, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Ülőfelület anyaga	Műbőr
Szék anyagának színe	Fekete
Ülőlap mélység	470 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Lábkereszt anyaga	Acél
Háttámla magassága	580 mm

Súly	13,5 kg
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőlap szélesség	460 mm
Lábkereszt kivitele	Talp
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------