

**Kulcs készlet, krómozott, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610960 10
GTIN	4045197159410
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30 col

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610950 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610950 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610950 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610950 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610950 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X24 mm	610950 21X24
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610950 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610950 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X30 mm	610950 27X30
Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 11	611700 11
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610950 14X15