

**Derékszögű villáskulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	612800 27
GTIN	4024089009941
Árucikk kategória	66A

**Leírás****Kivitel:**

Sülylesztékben kovácsolt, stabil szár és erős villa.

**Felhasználás:**

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő szereléshez.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

Hozzávaló hajtószárakat a 621600 – 621800 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	27 mm
Furat Ø	14,5 mm
Kulcs hossza L	250 mm
Fejvastagság h	10 mm
Gyártási eljárás	Sülylesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 14X320 mm	621600 14X320
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245