

**Torque cserélhető penge, Torx Plus[®], Torx Plus[®] profil: 10IP****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 659996 10IP |
| GTIN | 2050001930613 |
| Árucikk kategória | 66F |

Leírás**Alkalmazható :**

659990 sz. nyomaték csavarhúzó készlet.

Teljes hossz: 175 mm

Forgatónyomaték: 2 Nm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---|
| Profil | Csavarhúzó TORX-PLUS [®] csavarokhoz |
| Teljes hossz | 175 mm |
| Penge Ø | 6,3 mm |
| Torx Plus [®] profil | 10IP |
| Forgatónyomaték | 2 Nm |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Nyomaték csavarhúzó nyél Maximális nyomaték 500 cNm | 659991 500 |
|---|------------|