



## Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 3,2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612200 3,2
GTIN	4018754018673
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

**Felhasználás:**

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	3,2 mm
Maximális pofaszélesség b1	10,5 mm
Maximális pofamagasság h	2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	70 mm
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	75 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

