



## Áttolható kerepes hajtószár, 3/8 col, rövid nyéllel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	635900
GTIN	4045197238412
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Felhasználás:

Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. **Utánfogási szög 0°**. Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Alapanyag:

Króm molibdén acél.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 106 mm

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	106 mm
Munkaszög	0 fok
Termék fajtája	Racsní