

**Koken****Toldósár, 3/8 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 75mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	635635 75
GTIN	4991644062331
Árucikk kategória	63R

## Leírás

**Kivitel:**

Két fokozatú toldósár. A billenthető toldósár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	75 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod