



Csuklós hajtószár, 3/8 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	636000
GTIN	4018754177752
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Csuklós rész 180°-ban mozgatható. 2 komponensű markolattal.

Szabvány:**DIN 3122-F 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 253,5 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	253,5 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs