

Koken**Toldósár, 3/8 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 250mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 635635 250 |
| GTIN | 4991644062362 |
| Árucikk kategória | 63R |

Leírás

Kivitel:

Két fokozatú toldósár. A billenthető toldósár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Teljes hossz | 250 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Négyszög Wobble-Fix-szel | Billentési szög |
| Termék fajtája | Extensionrod |