

Korken**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col, Kulcsnyílás: 22mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	652010 22
GTIN	4991644410101
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	36,3 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Hossz	50 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen

Termék fajtája

Dugókulcs fej

Tartozék

Gumigyűrű 3/4 col fejekhez

652800

Rögzítőcsap fejekhez, 3/4 col

652900