

MIRKA**Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET®, Ø 150 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567800 80
GTIN	6416868662948
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Lakkok, (szálerősítéses) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolása.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Tárcsa Ø	150 mm
Sorozat	ABRANET®
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm

Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150