

HOLEX**Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 27X32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613000 27X32 |
| GTIN | 4045197384621 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm²).

Fekete felület.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|----------------|
| Maximális pofamagasság h | 12,5 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 27 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 32 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcs hossza L | 285 mm |
| Szabvány | DIN 895 |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |
| Alapanyag | Speciális acél |
| Felület | Barnított |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

