

HOLEX**Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613000 30X32
GTIN	4045197384638
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm²).

Fekete felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	30 mm
Kulcsnyílás ₂	32 mm
Maximális pofamagasság h	12,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	285 mm
Szabvány	DIN 895
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

