



12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637000 19 |
| GTIN | 4018754002023 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 637029

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Hossz | 32 mm |
| Profil oldali Ø | 25,2 mm |
| Kulcsnyílás | 19 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |

| | |
|----------------|-------------------|
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |