



12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 3/8coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637100 3/8 |
| GTIN | 4018754004225 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------|
| Profil oldali Ø | 13,7 mm |
| Kulcsnyílás | 3/8 coll |
| Hossz | 27 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

