

**HOLEX****6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637220 9
GTIN	4045197163158
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 637232 sz.; HOLEX: 637222 sz.).

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	9 mm
Hossz	25 mm
Profil oldali Ø	13,4 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej